



ROMETAL Soluções & Alumínio

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

ROS 55



Portas de até
Puertas hasta
50kg



Portas de
Puertas de
15 - 28mm

COMPONENTES DO KIT PARA 02 PORTAS
COMPONENTES DEL KIT PARA 02 PUERTAS


02 Carros deslizadores (3mm ou 10mm) - 02 Freios direitos
02 Freios esquerdos - 02 Guias
02 Carros corredizos (3mm o 10mm) - 02 Frenos derechos
02 Frenos Izquierdos - 02 Guias

Parafusos indicados/Tornillos indicados:

Carros e Guias/Carros y Guias: 3,5 x 14 CF

Freios/Frenos: 3,5 x 22 CC

Cálculo de altura da porta/ Cálculo de altura de la puerta




O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm
El tranpaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm


TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

TABLA DE ESPACIOS ENTRE PUERTAS


RM-039




RM-039




RM-039




RM-039



RM-039




RM-039




1

Fure os trilhos/Hacer las perforaciones en los rieles



Fazer a furação no
centro do trilho
Hacer la perforación
en el centro del riel





Use fita dupla face
Utilice cinta doble cara

2

Usine a parte inferior do móvel


Hacer los mecanizados en la parte
inferior del mueble



3

Instale os trilhos

Instale los rieles




4

Fixar o freio junto ao trilho superior
Fijar el freno junto con el riel superior.


Distância do freio da borda do móvel:
Freno esquerdo - 11mm
Freno direito - 16mm

Distancia del freno del mueble:
Freno izquierdo - 11mm
Freno derecho - 16mm



5

Faça as furações e instale os guias.
Hacer las perforaciones y fijar los guías.





6

Faça as furações e instale os carros.
Hacer las perforaciones y fijar los carros.



Lado esquerdo/Lado izquierdo

Lado direito/Lado derecho



7


Encaixar as portas/Encaje las puertas



Combinações para portas de 15mm a 28mm.
Sistema de regulación de altura de la puerta.


Portas de 15 mm

Puertas de




Portas de 18 mm

Puertas de




Portas de 20-22 mm

Puertas de



Portas de 25-28 mm

Puertas de



Recuar o perfil superior em 5mm
Recuar el perfil superior en 5mm

Recuar o perfil superior em 8mm
Recuar el perfil superior en 8mm



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br