

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

DP 300

Desempenador oculto para portas de passagem semi-ocas. Seu uso é indicado para realizar pequenos ajustes no alinhamento da porta. Portanto, é fundamental que a porta seja inicialmente bem construída, evitando empenamentos significativos.

Enderezador oculto para puertas de paso semihuecas. Su uso está indicado para realizar pequeños ajustes en la alineación de puertas. Por lo tanto, es esencial que la puerta esté inicialmente bien construida, evitando deformación significativa.

COMPONENTES DO KIT DP 300
COMPONENTES DEL KIT DP 300



01 Haste - 01 Fixador - 01 Parafuso de regulagem -
 02 Parafusos 4,0 x 20CC - 06 Parafusos 4,2 x 19CC
 01 Varilla - 01 Fijador - 01 Tornillo regulador -
 02 Tornillos 4,0 x 20CC - 06 Tornillos 4,2 x 19CC

ATENÇÃO: Com base na ALTURA DA PORTA, deve-se aplicar o DP-300 com o COMPRIMENTO DA HASTE adequada:
Atención: Con base en la altura de la puerta, se debe instalar el DP-300 con la longitud de varilla adecuada:

Altura da porta Altura de la puerta	Comprimento da haste Longitud de varilla
1900 - 2100 mm	1730 mm
2100 - 2300 mm	1930 mm
2300 - 2500 mm	2130 mm
2500 - 2700 mm	2330 mm

ATENÇÃO: De acordo com o COMPRIMENTO DA HASTE, seguir as orientações de usinagens da imagem a seguir:
Atención: De acuerdo a la longitud de varilla, seguir las instrucciones de mecanización de las imágenes siguientes:


1 Usine o painel
 Mecanizar el panel


Vistas laterais / vistas laterales


- 2 Rosqueie 25mm o pino no perfil
Enrosque un pasador de 25mm en el perfil




- 3 Posicione o conjunto no painel
Posicionar el conjunto en el panel




- 4 Fixe os parafusos
Fijar los tornillos

Parafusos/
tornillos
4,0 x 20 CC


Parafusos/
tornillos
4,2 x 19 CC



- 5 Fixe o painel de acabamento
Fijar el panel de acabado



- 6 Regule o desempenador com chave allen nº 5
Ajustar el enderezador con una llave allen nº 5



Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075

Bairro Universal | Veranópolis

RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339

Bairro Sapopema | Veranópolis

RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br