



Portas de até  
Puertas hasta  
30kg



Portas de  
Puertas de  
15 - 25mm



COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA  
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores - 02 Guias

02 Carros corredizos - 02 Guias

**Parafusos indicados/Tornillos indicados:**

3,0 x 12 CF



O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm

El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm



**MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.**  
**INSTALADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.**


- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:

*El cálculo de altura de la puerta debe ser hecho así:*

Vão interno do móvel + A + B = Altura da porta  
Vano interno del mueble + A + B = Altura de la puerta

Portas de **15 a 25 mm**

Puertas de




**1**


Faça as furações e instale os carros.  
(medidas em mm)

*Hacer las perforaciones y fijar los carros. (medidas en mm)*


**MDF**




**Alumínio**



- 2** Fazer as furações na porta.  
*Hacer las perforaciones en la puerta*





Fixar o guia nas furações.  
*Fijar el guía en las perforaciones*




- 3** Instale os trilhos/*Instale los rieles*

Usine o móvel  
*Hacer los mecanizados en el mueble*




Utilize silicone para fixar os trilhos  
*Utilice silicona para fijar los rieles*


- 4** Encaixar as portas/*Encaje las puertas*



- 5** Sistema de travamento e regulagem de altura da porta./*Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.*



Regular a altura da porta através dos oblongos.  
*Regular la altura de la puerta a través de los oblongos.*



Fixar o sistema na porta.  
*Fijar el carro en la puerta.*



**ROMETAL**

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075  
Bairro Universal | CEP 95330-000  
Veranópolis | RS | Brasil  
Fone +55 54 3441 3100  
atendimento@rometal.com.br

[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)