



ROMETAL Soluções & Alumínio

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

ROS 55

Cód.: 1763 | Rev.:01



Portas de até
Puertas hasta
50kg



Portas de
Puertas de
15 - 28mm


COMPONENTES DO KIT PARA 02 PORTAS
COMPONENTES DEL KIT PARA 02 PUERTAS

02 Carros deslizadores (3mm ou 10mm) - 02 Freios direitos
02 Freios esquerdos - 02 Guias
02 Carros corredizos (3mm o 10mm) - 02 Frenos derechos
02 Frenos Izquierdos - 02 Guías

Parafusos indicados/Tornillos indicados:

Carros e Guias/Carros y Guías: 3,5 x 14 CF

Freios/Frenos: 3,5 x 22 CC



Vão do móvel - 55mm
Vano del mueble - 55mm









O traspasse indicado entre portas é de 20 a 30mm
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm




MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.


TABELA DE ESPAÇOS ENTRE PORTAS
TABLA DE ESPACIOS ENTRE PUERTAS



1 Fure os trilhos/Hacer las perforaciones en los rieles





Fazer a furação no centro do trilho
Hacer la perforación en el centro del riel




Use fita dupla face
Utilice cinta doble cara

2 Use a parte inferior do móvel
Hacer los mecanizados en la parte inferior del mueble



3 Instale os trilhos
Instale los rieles



4 Fixar o freio junto ao trilho superior

Fijar el freno junto con el riel superior.

Distância do freio da borda do móvel:


Freno esquerdo - 11mm

Freno direito - 16mm

Distancia del freno del mueble:


Freno izquierdo - 11mm

Freno derecho - 16mm



5 Faça as furações e instale os guias.

Hacer las perforaciones y fijar los guías.





6 Faça as furações e instale os carros.



Hacer las perforaciones y fijar los carros.

Lado esquerdo/Lado izquierdo

Lado direito/Lado derecho



7 Encaixar as portas/Encaje las puertas




Combinações para portas de 15mm a 28mm.

Sistema de regulación de altura de la puerta.


Portas de 15 mm

Puertas de




Portas de 18 mm

Puertas de




Portas de 20-22 mm

Puertas de



Portas de 25-28 mm

Puertas de



Recuar o perfil superior em 5mm
Recuar el perfil superior en 5mm

Recuar o perfil superior em 8mm
Recuar el perfil superior en 8mm



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075

Bairro Universal | CEP 95330-000

Veranópolis | RS | Brasil

Fone +55 54 3441 3100

atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br